



WNA041B

ΣΥΒΥΚΟ Α/Ρ ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Μεταχείριση	Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	μηχανισμό με επένδυση
------------------------	-----------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75 x 75 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
------------------------------	---------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι