



WNA041B

**ΚΟΥΒΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Μεταχείριση Βερνίκι

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης μηχανισμό με επένδυση

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 75 x 75 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK IK07

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Σύνδεση**

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι