



WNE025

Pulsador con portaetiquetas iluminado, gris

Características técnicas

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Tipo de pulsador	Pulsador único
------------------	----------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Características técnicas

Hager cubyko	
--------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí