



WXP0203

Okvir, plastični, 3M, gallery, crna (Italijanski standard)

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	2

##### Materijali

RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	126,5 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da