




WXP0207

Okvir, plastični, 7M, gallery, crna (Italijanski standard)

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	2

Materijali

RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da