



WNA006B



**Cubyko V&V LT porte-étiquette associable blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 55 x 55 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK08

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contacts 2 voies

Type de connexion / prise Verrou tournant

Avec contacts plaqués or Non

**Textes**

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de raccordement Pour borne N  
Avec borne enfichable

Éclairage Avec unité LED bleue 230 V.  
Pour éclairage

Bouton poussoir No

Impression Sans inscription

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui