



WNA006B

Cubyko V&V LT porte-étiquette associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 55 x 55 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK08

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2 voies
Type de connexion / prise Verrou rotatif

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vis
Type de raccordement Avec borne N
Avec bornes à ressort
Éclairage Avec unité LED bleue 230 V
Pour éclairage
Type de commutation Inversion

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui