



WNA006B

cubyko - Comutador de escada c/ p.-etiqueta, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento de controlo

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

55 x 55 mm

Profundidade da montagem

12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK08

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Ligações

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminal N
Com terminais de encaixe

Iluminação

Com unidade LED azul de 230 V
Para iluminação

Modo de comutação

Comutação

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim