



WNA022



Cubyko LT push-button 10/1F composable grey IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Toets
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Achterzijde intern	Mat

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	43 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Wissel
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja