



WNA022

Pulsador inversor, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla

Materiales

Colour Gris

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 43 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Con contacto de señal de retroalimentación No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Quickconnect

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí