



WNA022



cubyko - Botão inversor 1NA/1NF, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	43 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação
------------------------	---------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Comutação
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko	
--------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim