



WNA045B

Cubyko LT 2-gang 2-way push-button 10/1F composable with light white IP55

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele drukknop
-------------------	------------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja