



WNA045B

**cubyko - Bot.invers. duplo c/sinalz, brc**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão duplo
--------------------------	------------------------

**Materiais**

Cor	Branco puro
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico

**Dimensões**

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimpress
Com contacto de sinal de feedback	Não

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Hager cubyko

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim