



WNA045B

IP55

ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό μπουτόν
------------------------------	---------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

Διαστάσεις

Ύψος	75 mm
Πλάτος	75 mm
Βάθος	40 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Ως εξάρτημα
Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Λειτουργία διακόπτη	A/R
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι