



WNA161B



IP55

Toma Schuko, blanco

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar
 Código RAL 9010
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 70 mm
 Anchura 70 mm
 Profundidad 43 mm
 Número de unidades 1
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo
 Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable 1,0 - 2,5 mm²

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
 Montaje en superficie
 Posición de montaje/conexión Horizontal

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo
 Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO
 Mecanismo central girado No
 Con tapa abatible Sí
 Con contacto de tierra de protección redondo No
 Con lámpara de señal No
 Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No
 Preequipado con Toma de corriente

Tapa, puerta

Tipo de tapa Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP55

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Tapa	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Etiqueta	Sin etiquetado

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí