



WNA161B



## ΚΟΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΗ IP55 ΛΕΥΚΗ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 70 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 43 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Διατομή εύκαπτου αγωγού χωρίς ακροδέκτη και μανδύα 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

#### Παρελόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Προεξοπλισμένο με Πρίζα

#### Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

#### Κείμενο

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Επιγραφή	Χωρίς επιγραφή

#### Κατάλληλο για

cubyko

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι