



WNA023B

**Cubyko poussoir LT à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir simple

**Matière**

Couleur Blanc pur

Finition Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

**Connectivité**

Type de raccordement QuickConnect

**Raccordement**

Type de connexion / prise Verrou tournant

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui