



WNA023B

Cubyko poussoir LT à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Matières

Couleur	Blanc pur
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui