



WNA023B

Cubyko drukknop NO verlicht samenstelbaar wit IP55

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polypropyleen (PP)

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja