



WNA023B

cubyko - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, branco

#### Características técnicas

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

##### Materiais

Cor Branco puro

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

##### Dimensões

Altura 75 mm

Largura 75 mm

Profundidade 40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

##### Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

##### Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

##### Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

##### Segurança

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

##### Adequado para

cubyko

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim