



WNA023B

CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΝΔ. ΚΑΤ. ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Διαστάσεις

Ύψος 75 mm

Πλάτος 75 mm

Βάθος 40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι