



WNE040G

**ΚΟΥΒΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΓΚΡΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης μηχανισμό με επένδυση

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια  
Σύνδεση με βίδες  
Στερέωση με βίδες

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 75 x 75 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK IK07

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Σύνδεση**

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι