



WNA044

IP55



Pulsador inversor doble, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Materiales

Colour Gris

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 53 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Piloto luminoso Como accesorio

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador en serie

Con contacto de señal de retroalimentación No

Conectividad

Tipo de conexión Quickconnect

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si