



WNA044

**cubyko - Botão inverSOR duplo 1NA/1NF, cinzento**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

**Materiais**

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	53 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Sinalizador luminoso	Como acessório
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

Hager cubyko	
--------------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim