



WNA044

CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 53 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη Ως εξάρτημα

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Σειρά μπουτόν

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Hager cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι