



WNE008B

Cubyko schakelaar 0/1 samenstelbaar wit IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	76 x 76 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Soort contact	2-voudig
Type connector/stekker	Draaivergrendeling

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met N-klem Met steekklemmen
Schakelmodus	2x enkelpolig uit

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja