



WNE008B

**cubyko - Interruptor bipolar, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 A

**Instalação / montagem**

Montagem

Encastrar

**Tensão**

Tensão nominal

250 V

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento de controlo

**Conectividade**

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)

1

**Dimensões**

Dimensões

76 x 76 mm

Profundidade da montagem

12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

40 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK08

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal

10 A

**Ligações**

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Girar parafuso de fixação

**Textos**

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminal N  
Com terminais de encaixe

Modo de comutação

2x interruptor de 1 polo

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim