



WNE001BG

**Cubyko inter va-et-vient LT encastré à griffes blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis Fixation par vis
-----------------	--

**Dimensions**

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----