




WXP0007

Okvir, plastični, 7M, gallery, čista bijela (Italijanski standard)

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 2 |

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| RAL kod         | 9016              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Polikarbonat (PC) |
| Obrada          | Neobrađeno        |

##### Dimenzije

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Visina                     | 88 mm   |
| Širina                     | 92 mm   |
| Dubina                     | 9,30 mm |
| Broj jedinica horizontalno | 1       |
| Broj jedinica vertikalno   | 1       |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |