



WNC003

IP55

cubyko saliente - Comutador de escada c/ aviso, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com caixa completa

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões	76 x 76 mm
Profundidade da montagem	62 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Ligações

Tipo de contactos 2 vias

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe
Iluminação	Com unidade LED vermelha de 230 V Para circuito de monitorização
Modo de comutação	Comutação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim