



WNC003

IP55

cubbyko saliente - Comutador de escada c/ aviso, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Cinzento

Código RAL

7011

Acabamento

Acabamento acetinado

Material

Termoplástico

Tratamento

Envernizado

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com caixa completa

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

76 x 76 mm

Profundidade da montagem

62 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

40 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK

IK08

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Conexão

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Terminal de encaixe

Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminal N
Com terminais de encaixe

Iluminação

Com unidade LED vermelha de 230 V
Para circuito de monitorização

Botão de pressão

Não

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim