



WNA001B

CUBYKO A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
----------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Στοιχείο ελέγχου
------------------------	------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
Με στήριξη με νύχι	Όχι

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
-----------------	---

Διαστάσεις

Διαστάσεις	70 x 70 mm
Ενσωματωμένο βάθος	41,70 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK08

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Φωτισμός	Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
Λειτουργία διακόπτη	2-κατευθύνσεων

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι