



WNA301B



## ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος 75 mm

Πλάτος 75 mm

Βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Σήμανση με αποτυπωμένα βέλη κατεύθυνσης

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

#### Κατάλληλο για

cubyko

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι