



WXF472R

Toma schuko doble para canal, rojo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Código RAL 3024

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal
Plástico

Dimensiones

Altura 42,50 mm

Anchura 90 mm

Profundidad 45 mm

Número de unidades 2

Profundidad de montaje cajas de empotrar 50 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 4

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP21

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí