



WXF472R

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 - 250 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Κωδικός RAL 3024

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος 42,50 mm

Πλάτος 90 mm

Βάθος 45 mm

Αριθμός μονάδων 2

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 50 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Ασφάλεια προστασία για παιδιά

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι