



## ΣΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Πλήκτρο
------------------------------	---------

#### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

#### Διαστάσεις

Ύψος	76 mm
Πλάτος	76 mm
Βάθος	61,50 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Φωτισμός	Με μπλε λυχνία LED 230 V Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Στεγανοποίηση	Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά
Λειτουργία διακόπτη	A/R

---

**Κείμενο**

Ακροδέκτης	Με ακροδέκτη σύνδεσης 2 καλωδίων με clip-in της Wago για τη διασυνδέωση Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος
Είδος σύνδεσης	Με ακροδέκτη N Με plug-in ακροδέκτες

---

**Κατάλληλο για**

cuByko

---

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι