



WNC021



IP55



cubyko saliente - Botão inversor 1NA/1NF c/ sinalização, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
	24,1 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	76 mm
Largura	76 mm
Profundidade	61,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Como acessório
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Iluminação	Com unidade LED azul de 230 V Para iluminação ou monitorização de circuitos
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás

Texto

Modo de comutação	Comutação
Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim