



WNE001B

cubyko encastrada - Comutador de escada, branco

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Acabamento acetinado

Identificação

Sistema de montagem	Mecanismo com caixa superior
---------------------	------------------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Dimensões

Dimensões	75 x 75 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Ligações

Tipo de contactos	2 vias
-------------------	--------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim