



WNA040B

cubyko - Comutador de escada duplo, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Dimensões 70 x 70 mm

Profundidade da montagem 12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Ligações

Tipo de contactos 2 vias

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Illuminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Contacto de comutação/comutador

Sustentabilidade

Livre de halógenio Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim