



WNA301



Cubyko poussoir volet-roulant LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matière

Couleur Gris

Finition Satiné

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèche »

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés

Type de raccordement Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui