



WXF472E

gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Código RAL 2010

Acabamento Brilhante

Material Metal
Plástico

Dimensões

Altura 42,50 mm

Largura 90 mm

Profundidade 45 mm

Número de unidades 2

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 4

Segurança

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim