



WXF472E

## GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Κωδικός RAL 2010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

#### Διαστάσεις

Ύψος 42,50 mm

Πλάτος 90 mm

Βάθος 45 mm

Αριθμός μονάδων 2

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 50 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

#### Κείμενο

Ασφάλεια προστασία για παιδιά

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι