



WXF305B

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2M PURE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Κωδικός RAL 9016

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Αριθμός μπουτόν 1

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Αντοχή σε κρούση IK IK05

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Κείμενο**

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη 1NO, 1NC, ξεχωριστοί ακροδέκτες εισόδου

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι