



WNA003B

IP55

Conmutador con testigo, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento de control

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55 x 55 mm

Profundidad del montaje 12 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK08

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Conexión

Tipo de contactos 2 vías

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con borne N
Con bornes de conexión rápida

Iluminación Con unidad LED roja de 230 V.
Para circuito de control

Pulsador No

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí