



WNA003B

**cubyko - Comutador de escada c/ aviso, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 A

**Instalação / montagem**

Montagem Encastre

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento de controlo

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 1

**Dimensões**

Dimensões 55 x 55 mm

Profundidade da montagem 12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK08

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Tecla simples

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Ligações**

Tipo de contactos 2 vias

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

**Textos**

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminal N

Com terminais de encaixe

Iluminação Com unidade LED vermelha de 230 V

Para circuito de monitorização

Modo de comutação Comutação

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim