



WNA003B

IP55

**cubyko - Comutador de escada c/ aviso, branco**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

10 A

**Instalação, montagem**

Montagem

Encastrar

**Tensão**

Tensão nominal

250 V

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento de controlo

**Conetividade**

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang)

1

**Dimensões**

Dimensões

55 x 55 mm

Profundidade da montagem

12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

40 mm

**Segurança**

Resistência ao impactos IK

IK08

**Corrente elétrica**

Corrente nominal

10 A

**Conexão**

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Girar parafuso de fixação

**Texto**

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminal N  
Com terminais de encaixe

Iluminação

Com unidade LED vermelha de 230 V  
Para circuito de monitorização

Botão de pressão

Não

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim