



WXF305T

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2M TITANE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Κείμενο

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη 1NO, 1NC, ξεχωριστοί ακροδέκτες εισόδου

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι