



WNA040



Cubyko double inter V&V LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 70 x 70 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Type de connexion / prise Verrou tournant

Textes

Mode d'installation Avec adaptateur de montage

Type de raccordement Avec borne enfichable

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Bouton poussoir No

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui