



WNA040

Cubyko double inter V&V LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande
----------------------------	---------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	70 x 70 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	2 voies
Type de connexion / prise	Verrou rotatif

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)
Type de commutation	Interrupteur va-et-vient / va-et-vient

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui