



WNA040

cubyko - Comutador de escada duplo, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Dimensões	70 x 70 mm
Profundidade da montagem	12 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Ligações

Tipo de contactos	2 vias
Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Illuminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	Contacto de comutação/comutador

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim